

EASY FOAM

범용 폼 실란트



매우 낮은 배기 가스 배출량

EC1 plus에 의해 테스트되고 인증된 실내 사용 적합성이 있습니다.

제어된 확장

특수 공식은 접착된 요소에 과도한 압력을 가하지 않도록 폼 포스트 확장을 제한합니다.



1

2

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
필름 형성 시간 23 °C / 50% RH	-	9~13분	-
절단 시간 23 °C / 50% RH	-	20~40분	-
완전 경화에 필요한 시간	-	60분	-
열전도율(λ)	EN 12667	0,030 - 0,035 W/(m·K)	0.017 - 0.02 BTU/h·ft·°F
내화등급	DIN 4102-1	Class B3	-
경화 후 온도 저항성	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
적용 온도(카트리지)	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F
적용 온도(주변 및 지지대)	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Emicode	GEV 테스트 절차	EC1 plus	-
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-
VOC 내용물	-	19,4% / 191,2 g/L	-
운송 온도	-	0 / +35 °C	+32 / +95 °F
보관 온도(1)	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

(1) 제품을 건조한 실내에 덮개를 덮어 세워서 보관해야 합니다. (최대 18개월) 카트리지의 유효 기간을 확인합니다. 폐기물 분류 (2014/955/EU): 16 05 04 Aerosol 1. Acute Tox. 4. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2. Lact. Aquatic Acute 1. Aquatic Chronic 1.

코드 및 치수

제품코드	내용물 [mL]	산출량 [L]	내용물 [US fl oz]	산출량 [US gal]	카트리지	버전	
1 EASYFOAM	750	40	25.36	10.57	알루미늄	건	12
2 EASYFOAMMAN	750	25	25.36	6.60	알루미늄	수동	12



가성비

성능, 탄력성, 가격 사이에서 좋은 절충안을 제시하여 밀착성과 견고성을 보장합니다.

전체 범위

수동 또는 건 버전으로 제공되며, 두 가지 모두 건조 후 다듬을 수 있습니다.