

FRESA DE CORONA LB

PARA MADERA Y MATERIALES DE MADERA

PERFORACIÓN RÁPIDA

Gracias a los nuevos cortantes y a la fácil extracción de la parte fresada permite ahorrar un tiempo valioso.

POTENTE

Capacidad de perforación de hasta 300 mm incluso en madera maciza.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	Ø fresa [mm]	LÚ [mm]	unid.
DULB42	42	300	1
DULB52	52	300	1
DULB62	62	300	1
DULB68	68	300	1
DULB72	72	300	1
DULB77	77	300	1
DULB82	82	300	1
DULB87	87	300	1
DULB92	92	300	1
DULB102	102	300	1
DULB112	112	300	1
DULB127	127	300	1
DULB132	132	300	1
DULB142	142	300	1
DULB152	152	300	1
DULB162	162	300	1
DULB172	172	300	1
DULB182	182	300	1
DULB202	202	300	1
DULB227	227	300	1
DULB250	250	300	1
DULB301	301	300	1
DULB322	322	300	1



Máquina DIA 303 aconsejada en la página 213.



MATERIAL

Cortantes de HM de alta calidad, afilables y sustituibles, para que no sea necesario cambiar toda la fresa de corona.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Perforación de forjados de madera maciza y de madera laminada. Perforación de revestimientos de paredes y forjados.

BROCA DE CENTRADO

- Retráctil - para fresa de corona LB

CÓDIGO	descripción	LÚ	unid.
DUSZ	palanca retráctil para el centrado	250 - 300	1



BARRA DE CENTRADO

- Ayuda para el centrado de agujeros de grandes dimensiones

CÓDIGO	descripción	longitud [mm]	unid.
DUZST	para agujeros rectos	385	1
DUZST6	para agujeros inclinados	550	1



ADAPTADOR PARA FRESA DE CORONA

- Para el cambio rápido de conexión

CÓDIGO	descripción	unid.
DULSA1	para el cambio rápido de conexión	1



ADAPTADOR PARA MÁQUINAS

- Para el cambio rápido de conexión

CÓDIGO	descripción	unid.
DUSVM	adaptador para máquinas	1



CONEXIÓN 1

- Para fresas de corona - con sistema de tornillo

CÓDIGO	descripción	unid.
DULSA2	con sistema de tornillo	1



CONEXIÓN 2

- Para fresas de corona - SDS

CÓDIGO	descripción	unid.
DULSA4	para SDS Max	1
DULSA5	para SDS Plus	1




CONEXIÓN 3

- Para fresas de corona - mandril con conexión Ø13 mm

CÓDIGO	descripción	unid.
DULSA3	para mandril; conexión Ø13 mm	1



■ ADAPTADOR PARA FRESA DE CORONA LB



INTERVALO DE RÉGIMEN ACONSEJADO

fresas - Ø	número de revoluciones
[mm]	[U/mín]
40 - 82	1400 - 700
83 - 142	700 - 400

fresas - Ø	número de revoluciones
[mm]	[U/mín]
143 - 202	400 - 280
203 - 322	280 - 180