

ANCORANTE CHIMICO A BASE VINILESTERE SENZA STIRENE

- CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Categoria di prestazione sismica C2 (M12-M16)
- Conforme ai requisiti LEED®, IEQ Credit 4.1
- Classe A+ di emissione di composti organici volatili (VOC) in ambienti abitati
- Calcestruzzo asciutto o bagnato
- Calcestruzzo con fori sommersi
- Senza stirene



CODICI E DIMENSIONI


CODICE	formato [ml]	pz.
FIX300	300	12
FIX420	420	12

Scadenza dalla data di produzione: 12 mesi per 300 ml, 18 mesi per 420 ml.
Temperatura di stoccaggio compresa tra +5 e +25 °C.

PRODOTTI ADDIZIONALI - ACCESSORI


tipo	descrizione	formato [ml]	pz.
MAM400	pistola per cartucce	420	1
FLY	pistola per cartucce	300	1
STING	beccuccio	-	12
PONY	pompetta di soffiaggio	-	1

MONTAGGIO



■ INSTALLAZIONE


CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DI POSA SU CALCESTRUZZO | BARRE FILETTATE



d	[mm]	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d ₀	[mm]	10	12	14	18	24	28
h _{ef,min}	[mm]	60	60	70	80	90	96
h _{ef,max}	[mm]	160	200	240	320	400	480
d _f	[mm]	9	12	14	18	22	26
T _{inst}	[Nm]	10	20	40	80	120	160

		M8	M10	M12	M16	M20	M24
Interasse minimo	s _{min} [mm]	40	50	60	80	100	120
Distanza minima dal bordo	c _{min} [mm]	40	50	60	80	100	120
Spessore minimo del supporto in calcestruzzo	h _{min} [mm]	h _{ef} + 30 ≥ 100 mm			h _{ef} + 2 d ₀		

Per interassi e distanze inferiori a quelli critici, si avranno riduzioni dei valori di resistenza in ragione dei parametri di installazione.



- d diametro ancorante
- d₀ diametro foro nel supporto in calcestruzzo
- h_{ef} profondità effettiva di ancoraggio
- d_f diametro foro nell'elemento da fissare
- T_{inst} massima coppia di serraggio
- L lunghezza ancorante
- t_{fix} spessore massimo fissabile
- h₁ profondità minima foro

■ TEMPI E TEMPERATURE DI POSA

temperatura del supporto	temperatura cartuccia	tempo di lavorabilità	attesa applicazione del carico
-5 ÷ -1 °C	+5 ÷ +40 °C	90 min	6 h
0 ÷ +4 °C		45 min	3 h
+5 ÷ +9 °C		25 min	2 h
+10 ÷ +14 °C		20 min	100 min
+15 ÷ +19 °C		15 min	80 min
+20 ÷ +29 °C		6 min	45 min
+30 ÷ +34 °C		4 min	25 min
+35 ÷ +39 °C		2 min	20 min

Classificazione componente A: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.

Classificazione componente B: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.