

VIN-FIX



RÉSINE VINYLESTER SANS STYRÈNE POUR ANCRAGE CHIMIQUE

- CE option 1 béton fissuré et non fissuré
- Catégorie de performance sismique C2 (M12-M16)
- Conforme aux exigences LEED, ®, IEQ Credit 4.1
- Classe A+ d'émission de composés organiques volatiles (COV) en milieux habités
- Béton sec ou mouillé
- Béton avec trous submergés
- Sans styrène



CODES ET DIMENSIONS


CODE	format [ml]	pcs.
FIX300	300	12
FIX420	420	12

Conservation après la date de production : 12 mois pour 300 ml , 18 mois pour 420 ml.
Température de stockage comprise entre +5 et +25 °C.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES


type	description	format [ml]	pcs.
MAM400	pistolet pour cartouches	420	1
FLY	pistolet pour cartouches	300	1
STING	bec mélangeur	-	12
PONY	pompe soufflante	-	1

MONTAGE



■ INSTALLATION


CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES DE POSE SUR BÉTON | TIGES FILETÉES



d	[mm]	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d ₀	[mm]	10	12	14	18	24	28
h _{ef,min}	[mm]	60	60	70	80	90	96
h _{ef,max}	[mm]	160	200	240	320	400	480
d _f	[mm]	9	12	14	18	22	26
T _{inst}	[Nm]	10	20	40	80	120	160

			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Entraxe minimum	s _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Distance au bord minimale	c _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Épaisseur minimale du support en béton	h _{min}	[mm]	h _{ef} + 30 ≥ 100 mm				h _{ef} + 2 d ₀	

Pour des entraxes et des distances inférieurs aux valeurs critiques, on aura une diminution des valeurs de résistance en raison des paramètres d'installation.



d diamètre ancrage
d₀ diamètre de perçage dans le support en béton
h_{ef} profondeur d'ancrage effective
d_f diamètre trou dans l'élément à fixer
T_{inst} couple de serrage maximale
L longueur ancrage
t_{fix} épaisseur maximum à fixer
h₁ profondeur minimale de perçage

■ TEMPS ET TEMPÉRATURES DE POSE

température du support	température cartouche	durée limite d'emploi	temps d'attente application charge
-5 ÷ -1 °C	+5 ÷ +40 °C	90 min	6 h
0 ÷ +4 °C		45 min	3 h
+5 ÷ +9 °C		25 min	2 h
+10 ÷ +14 °C		20 min	100 min
+15 ÷ +19 °C		15 min	80 min
+20 ÷ +29 °C		6 min	45 min
+30 ÷ +34 °C		4 min	25 min
+35 ÷ +39 °C		2 min	20 min

Classification du composant A : Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.

Classification du composant B : Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.