

LOOP - LOOP XL

PUNTO DI ANCORAGGIO

DISCRETO

Il fissaggio sottotegola garantisce un impatto visivo molto ridotto, l'ideale per l'installazione sui tetti dei centri storici.

RAPIDO

Installazione semplice e veloce, con l'impiego di due sole viti.


VERSATILE

Grazie all'abbinamento con il dispositivo KRAKEN, LOOP o LOOPXL possono essere installati anche su coperture in laterocemento con soletta in calcestruzzo di 40 mm.



UNI
11578

EN
795/A:2012



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	B [mm]	L [mm]	pz.
LOOP	acciaio inox 1.4404 - AISI316	-	456	5
LOOPXL	acciaio inox 1.4404 - AISI316	-	756	1
KRAKEN	acciaio inox 1.4016 IIA - AISI430	116	100	1

KRAKEN completo di bulloneria per il collegamento con LOOP e LOOPXL

PRODOTTI COMPLEMENTARI

FISSAGGIO

n.	TIPO	descrizione	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pag.
2	HBS	vite per legno	8	80	180

n.	TIPO	descrizione	Ø [mm]	p _{min} [mm]	pag.
4	MGS	barre filettate	M8	64	191
	VIN-FIX PRO	resina vinilestere	-	-	206

ACCESSORI

CODICE	descrizione	pag.
PALMIFIX	contropiastra fissa	124
OMEGA	accessorio per PALMIFIX	124

INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE




CAMPI D'IMPIEGO


- Struttura in legno min: 100 x 100 mm
- Struttura in calcestruzzo min: 100 mm
- Struttura in laterocemento con soletta in cls min: 40 mm

■ GEOMETRIA







LOOP - LOOP XL



KRAKEN



■ INDICAZIONI DI POSA



Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

■ DATI TECNICI

FORZE DI LABORATORIO

Dati	Normativa	Valore
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

