

LOOP - LOOP XL

PUNKT KOTWICZĄCY

NIEWIELKA WIDOCZNOŚĆ

Mocowanie pod dachówką sprawia, że element nie rzuca się w oczy, co przydatne jest w przypadku montażu na dachach budynków zabytkowych.

SZYBKOŚĆ

Prosty i szybki montaż z użyciem tylko dwóch wkrętów.


WSZECHSTRONNOŚĆ

W połączeniu z urządzeniami KRAKEN, LOOP lub LOOPXL mogą być montowane również na pokryciach ceramicznych ze stropem betonowym 40 mm.



UNI
11578

EN
795/A:2012



KODY I WYMIARY

KOD	materiał	B [mm]	L [mm]	ilość
LOOP	stal nierdzewna inox 1.4404 - AISI316	-	456	5
LOOPXL	stal nierdzewna inox 1.4404 - AISI316	-	756	1
KRAKEN	stal nierdzewna inox 1.4016 IIA - AISI430	116	100	1

KRAKEN razem ze śrubami do łączenia z LOOP i LOOPXL

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMOCOWANIA


ilość	TYP	opis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
2	HBS	wkręty do drewna	8	80	180

ilość	TYP	opis	Ø [mm]	p _{min} [mm]	str.
4	MGS	pręty gwintowane	M8	64	191
	VIN-FIX PRO	żywice winyloestrowe	-	-	206

AKCESORIA

KOD	opis	str.
PALMIFIX	przeciwpłyta stała	124
OMEGA	element dodatkowy do PALMIFIX	124

NACHYLENIE POWIERZCHNI




ZAKRES ZASTOSOWANIA


- Konstrukcja drewniana min: 100 x 100 mm
- Konstrukcja betonowa min: 100 mm
- Konstrukcja ceramiczna ze stropem betonowym min: 40 mm

GEOMETRIA







LOOP - LOOP XL



KRAKEN



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU



Aby uzyskać więcej informacji o montażu produktu, patrz odpowiednia instrukcja.

DANE TECHNICZNE

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

